

Armoire au sol combinable, MCSL



La gamme d'armoires au sol combinables en acier doux MCSL est disponible prête à l'emploi dans de nombreuses tailles différentes. Elle est idéale pour les applications de distribution d'alimentation. L'ouverture à l'avant peut être séparée par des portes ou des panneaux partiels pour répondre aux exigences du système de distribution électrique. Nous livrons uniquement les pièces requises pour vous assurer une flexibilité totale, des coûts réduits et une plus grande efficacité d'approvisionnement.

FONCTIONS

Matériau : Cadre : Acier peint 1,5 mm. Panneaux arrière et de toit : Acier peint 1,5 mm.

Cadre : Profilés ouverts à soudure continue avec perforations de 25 mm conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Panneau arrière : Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.

Panneau de toit : Démontable.

Mise à la masse : Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.

Finition : Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Protection : IP 44, 55 | TYPE 12 | IK 10, selon la configuration des portes.

Exigences pour le montage : Livraison standard prête pour installation conjointe. Pour une installation autonome, prévoir des panneaux latéraux.

Livraison : cadre, panneaux arrière et de toit. La livraison inclut également les vis de mise à la terre. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.5mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités de rack	Expédition rapide
MCSL18046R5	1800mm	400mm	600mm	32U	No
MCSL18064R5	1800mm	600mm	400mm	32U	No
MCSL18066R5	1800mm	600mm	600mm	32U	No
MCSL18084R5	1800mm	800mm	400mm	32U	No
MCSL18086R5	1800mm	800mm	600mm	32U	No
MCSL18104R5	1800mm	1000mm	400mm	32U	No
MCSL18106R5	1800mm	1000mm	600mm	32U	No
MCSL18124R5	1800mm	1200mm	400mm	32U	No
MCSL18126R5	1800mm	1200mm	600mm	32U	No
MCSL20046R5	2000mm	400mm	600mm	36U	No
MCSL20064R5	2000mm	600mm	400mm	36U	No
MCSL20066R5	2000mm	600mm	600mm	36U	No
MCSL20084R5	2000mm	800mm	400mm	36U	No
MCSL20086R5	2000mm	800mm	600mm	36U	No
MCSL20104R5	2000mm	1000mm	400mm	36U	No
MCSL20106R5	2000mm	1000mm	600mm	36U	No

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités de rack	Expédition rapide
MCSL20124R5	2000mm	1200mm	400mm	36U	No
MCSL20126R5	2000mm	1200mm	600mm	36U	No
MCSL22046R5	2200mm	400mm	600mm	40U	No
MCSL22066R5	2200mm	600mm	600mm	40U	No
MCSL22086R5	2200mm	800mm	600mm	40U	No
MCSL22088R5	2200mm	800mm	800mm	40U	No
MCSL22106R5	2200mm	1000mm	600mm	40U	No
MCSL22108R5	2200mm	1000mm	800mm	40U	No
MCSL22126R5	2200mm	1200mm	600mm	40U	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE