


Résistance chauffante compacte avec ou sans thermostat, ECH(T)



Cette résistance chauffante compacte double isolation, ECH(T), est disponible avec ou sans thermostat. La condensation de l'eau est éliminée, même lorsque la température ambiante diminue fortement. Choisir une version avec un thermostat déjà intégré permettra d'économiser de l'espace à l'intérieur de l'armoire et de réduire le temps d'installation par rapport à un thermostat monté séparément.

NORMES INDUSTRIELLES

cRUus_UL Recognized

CE

EAC

FONCTIONS

Description: Résistance chauffante verticale à double isolation pour éviter la condensation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715). Résistance chauffante anti-brûlure : les parties du boîtier accessibles restent froides pour éviter les brûlures. La résistance chauffante ECHT est équipée d'un thermostat, aucun câblage supplémentaire n'est donc nécessaire (démarré à 5 °C et se coupe à 15 °C).

Élément chauffant: Résistance PTC à limitation de température.

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Humidité opérationnel: -45 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température ambiante de 20 °C.

Raccordement: Connecteur 2.5 mm², couple de 0.8 Nm max.

Protection: IP 20, Classe II (double isolation).

Homologations: CE, EAC.

Finition: Noir.

Unité de livraison: 1 pièce.

Température de service : -45 °C to +70 °C. The heating capacity is for ambient temperature 20 °C.

Raccordement : Pole terminal 2,5 mm², torque 0,8 Nm max.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
ECHT50	110mm	60mm	90mm	Plastique	Texturé	Noir
ECH50	110mm	60mm	90mm	Plastique	Texturé	Noir
ECH100	110mm	60mm	90mm	Plastique	Texturé	Noir
ECHT100	110mm	60mm	90mm	Plastique	Texturé	Noir
ECH150	150mm	60mm	90mm	Plastique	Texturé	Noir
ECHT150	150mm	60mm	90mm	Plastique	Texturé	Noir

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

En dessous de 140 Vc.a./c.c., ses performances sont réduites de 10 % environ.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE