


Système de console en acier inoxydable, MPCS



Système de console combinable en acier inoxydable MPCS avec indice de protection IP 55/56. Trois sections interchangeables : partie supérieure, partie inférieure et pupitre. Système très flexible permettant de réaliser différentes combinaisons afin de répondre à un grand nombre d'exigences de conception. La conception ergonomique de la partie supérieure et du pupitre facilite l'installation et l'accès aux équipements IHM et permet d'augmenter l'espace de montage disponible. Cette console peut être installée dans pratiquement n'importe quel environnement, en fonction de la qualité.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

CEI 60529

CE, UK CA, UL, EAC

FONCTIONS

Matériau : Acier inoxydable brossé AISI 304 / AISI 316L (sur demande). Corps et porte : 2 mm. Panneau arrière : 1,5 mm. Plaques de fond : 1,5 mm. Platine de montage : Acier galvanisé 2,5 mm.

Corps : plié et à soudure continue. La console comporte une base faisant office de socle intégré qui maintient la partie inférieure de la ou des portes à distance du sol.

Portes et panneaux : surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte par la gauche ou la droite. Panneaux de la section supérieure et du pupitre maintenus ouverts par mécanisme d'enclenchement/de libération automatique. Charnières invisibles pour ouverture à 90° sur le pupitre. Les unités de 1 200 et 1 600 mm sont équipées d'une double porte.

Platine de montage : De série sur la base. Montée à l'aide de supports de fixation sur rail en C ; haut et bas réglables en profondeur. En option sur les pupitres et sections supérieures.

Verrou : Verrous deux points 3 mm pour section supérieure et pupitre. Pour la base, deux verrous deux points 3 mm. Autres options disponibles. Voir la section relative aux armoires murales.

Accès aux câbles : Ouverture dans le fond de la base pour acheminer les câbles. Plaques de fond avec passe-câbles de série.

Mise à la masse : Goujons filetés M8 sur le corps, les portes et panneaux arrière.

Finition : acier inoxydable brossé 400.

Protection : Porte simple : IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Double porte : IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison : La base est fournie de série avec une platine de montage. Les platines de montage des sections supérieures et pupitres sont fournies en tant qu'accessoires. Il est possible de fermer toutes les ouvertures de la section supérieure et de la base avec la plaque correspondante fournie dans les accessoires. Les écrous et rondelles correspondants aux différents types de goujons de mise à la terre sont fournis.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 2mm

Finition: Finition brossée

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Platine de montage incluse	Profondeur de montage maximale
MPCS061	500mm	600mm	494mm	Acier inoxydable 304	Non	
MPCS061-316	500mm	600mm	494mm	Acier inoxydable 316L	Non	
MPCS062-316	250mm	600mm	985mm	Acier inoxydable 316L	Non	
MPCS063	700mm	600mm	500mm	Acier inoxydable 304	Oui	470.5mm
MPCS063-316	700mm	600mm	500mm	Acier inoxydable 316L	Oui	470.5mm
MPCS081	500mm	800mm	494mm	Acier inoxydable 304	Non	
MPCS081-316	500mm	800mm	494mm	Acier inoxydable 316L	Non	
MPCS082	250mm	800mm	985mm	Acier inoxydable 304	Non	
MPCS082-316	250mm	800mm	985mm	Acier inoxydable 316L	Non	
MPCS083	700mm	800mm	500mm	Acier inoxydable 304	Oui	470.5mm
MPCS083-316	700mm	800mm	500mm	Acier inoxydable 316L	Oui	470.5mm
MPCS101	500mm	1000mm	494mm	Acier inoxydable 304	Non	
MPCS101-316	500mm	1000mm	494mm	Acier inoxydable 316L	Non	
MPCS102	250mm	1000mm	985mm	Acier inoxydable 304	Non	
MPCS102-316	250mm	1000mm	985mm	Acier inoxydable 316L	Non	
MPCS103	700mm	1000mm	500mm	Acier inoxydable 304	Oui	470.5mm
MPCS103-316	700mm	1000mm	500mm	Acier inoxydable 316L	Oui	470.5mm

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Platine de montage incluse	Profondeur de montage maximale
MPCS121	500mm	1200mm	494mm	Acier inoxydable 304	Non	
MPCS121-316	500mm	1200mm	494mm	Acier inoxydable 316L	Non	
MPCS122	250mm	1200mm	985mm	Acier inoxydable 304	Non	
MPCS122-316	250mm	1200mm	985mm	Acier inoxydable 316L	Non	
MPCS123	700mm	1200mm	500mm	Acier inoxydable 304	Oui	470.5mm
MPCS123-316	700mm	1200mm	500mm	Acier inoxydable 316L	Oui	470.5mm
MPCS161	500mm	1600mm	494mm	Acier inoxydable 304	Non	
MPCS161-316	500mm	1600mm	494mm	Acier inoxydable 316L	Non	
MPCS162	250mm	1600mm	985mm	Acier inoxydable 304	Non	
MPCS162-316	250mm	1600mm	985mm	Acier inoxydable 316L	Non	
MPCS163	700mm	1600mm	500mm	Acier inoxydable 304	Oui	470.5mm
MPCS163-316	700mm	1600mm	500mm	Acier inoxydable 316L	Oui	470.5mm
MPCS062	250mm	600mm	985mm	Acier inoxydable 304	Non	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Remarque : seules les consoles de 1 200 et 1 600 mm de large sont équipées d'une double porte. * Sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE