


Grand boîtier ABS, OABP



La profondeur de cette gamme de boîtiers terminaux en ABS, OABP, avec un indice de protection IP 66, 67, peut être augmentée. Elle est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Des composants plus profonds peuvent être installés lorsqu'un cadre d'extension, OPCP-EE, est utilisé. La gamme OABP est bien adaptée pour les environnements exigeants, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

NORMES INDUSTRIELLES

CE UKCA

GOST

IP

FONCTIONS

Description: Boîtier ABS sans halogène pour utilisation en intérieur. Faible résistance aux rayons UV.

Matériau: Corps: ABS. Couvercle plein: ABS. Couvercle transparent : polycarbonate.

Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.

Resistance à la température: -40 à +60 °C.

Inflammabilité: UL94 HB.

Protection: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Finition: RAL 7035.

Livraison: Corps, couvercle, vis de couvercle en polyamide et vis de fixation.

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted.

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	ABS
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035
Finition:	Lisse

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Style de couvercle	Profondeur de montage maximale	Poids
OABP202013GE	200mm	200mm	132mm	Gris	115mm	1.1kg
OABP202013TE	200mm	200mm	132mm	Transparent	115mm	1.1kg
OABP203013GE	200mm	300mm	132mm	Gris	115mm	1.5kg
OABP203013TE	200mm	300mm	132mm	Transparent	115mm	1.5kg
OABP204013GE	200mm	400mm	132mm	Gris	115mm	1.8kg
OABP204013TE	200mm	400mm	132mm	Transparent	115mm	1.9kg
OABP303013GE	300mm	300mm	132mm	Gris	115mm	1.9kg
OABP303013TE	300mm	300mm	132mm	Transparent	115mm	1.9kg
OABP304013GE	300mm	400mm	132mm	Gris	115mm	2.3kg
OABP304013TE	300mm	400mm	132mm	Transparent	115mm	2.4kg
OABP306013GE	300mm	600mm	132mm	Gris	115mm	3.2kg
OABP306013TE	300mm	600mm	132mm	Transparent	115mm	3.4kg
OABP406013GE	400mm	600mm	132mm	Gris	115mm	4kg
OABP406013TE	400mm	600mm	132mm	Transparent	115mm	4.1kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE