


Barres support SF partiel, SFBP



Ces barres de support permettent le montage de cadres pivotants à hauteur partielle dans des armoires en acier murales et au sol, constituant ainsi une méthode de fixation solide.

FONCTIONS

Description: Permettent de monter des cadres pivotants de hauteur partielle dans les armoires. Les cadres pivotants peuvent être montés en ouverture à gauche ou à droite.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: Un kit complet comprenant les supports de fixation pour un cadre pivotant.

Instructions de montage: Pour une armoire utiliser également des profilés AVB. Dans des armoires au sol, elles peuvent être montées directement sur le châssis ou réglées en profondeur par pas de 25 mm à l'aide d'un profilé CLPK.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 3mm
Matériau: Acier doux
Finition: Zingué

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
SFBP600	106mm	600mm	31mm	Acier doux	No
SFBP800	106mm	800mm	31mm	Acier doux	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE