


# Supports de barre collectrice avec mise à la terre / de neutre, WO60



Support de barres collectrices à 1 borne pour de nombreuses tailles de barres collectrices .

## FONCTIONS

Description: Support de barre collectrice avec mise à la terre / de neutre. Assemblage individuel. Connexion de mise à la terre et de neutre faciles à réaliser.

Tension nominale: 690 V.

Tension d'isolation nominale  $U_i$ : 1 000 V.

Surtension nominale  $U_{imp}$ : 6 kV.

Résistance court-circuit: 14 kA (écart max de 400 mm entre les supports).

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau         | Finition | Couleur    |
|---------------------|---------|---------|------------|------------------|----------|------------|
| 01356               | 20mm    | 65mm    | 50mm       | Plastique, Acier | Lisse    | Gris clair |
| 01601               | 20mm    | 164mm   | 50mm       | Plastique, Acier | Lisse    | Gris clair |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**