


Armoire Uniplast version compacte, UCP/UCPT



La gamme d'armoires murales compactes simple porte en polyester, UCP/UCPT, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Une porte opaque ou transparente peut être commandée. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour les installations extérieures, même lorsqu'elle est exposée à la lumière directe du soleil. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

FONCTIONS

Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre. Zone de visibilité UCPT: polycarbonate.

Corps: Structure moulée monobloc 3 mm. Quatre orifices pour montage direct au mur. Sans passe-câbles.

Porte: Porte à ouverture à 180° avec ou sans fenêtre. Les modèles UCP/UCPT750 et postérieurs sont dotés d'un support de porte pour simplifier leur fermeture. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté d'un seul tenant.

Fermeture: Verrou deux points 3 mm et mouvement à 90°. Les modèles UCP/UCPT540 sont équipés d'un verrou trois points. Autres verrous disponibles en tant qu'accessoires.

Resistance à la température: -25 °C à 70 °C en usage continu (temp. max. tolérée : 130 °C).

Caractéristiques: Auto-extinguible et sans halogène. Double isolation conforme à la norme EN61439-1. Tension d'isolement nominale $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 et IP 65 pour UCPT430. Résistance aux impacts IK 08 (IK 07 pour les armoires à porte vitrée).

Homologations: CE, GOST. Pour les homologations cULus_UL Listed et CSA, contacter notre service commercial.

Finition: RAL 7035, matériau brut pré-teint.

Livraison: Armoire avec porte, vis de fixation pour la plaque de fixation et protection antipluie.

Note: Modèles UCP320, UCP430 et UCP540: Portes livrées non montées, mais incluses dans le colisage.


SPÉCIFICATIONS

Épaisseur du corps:	3mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Polyester
Code couleur:	RAL 7035
Finition:	Lisse

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Type de porte	Nombre de verrous	Poids
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Brut	3	22.8kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Brut	1	2.8kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Brut	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Brut	3	6.9kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Brut	3	7kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Brut	3	11.7kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Brut	3	14.9kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Transparent	3	22.3kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Transparent	1	3.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.1kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.3kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Transparent	3	11.8kg
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Transparent	3	15kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE