

Porte latérale, DNS



Une porte latérale montée sur une armoire permet d'accéder facilement à l'équipement monté à l'avant et à l'arrière par les côtés. Cette installation est particulièrement avantageuse si l'on utilise des plaques de montage dos à dos.

FONCTIONS

Description: Se monte en place du panneau latéral SPM, pour faciliter l'accès à l'équipement à l'intérieur de l'armoire ou quand les armoires sont assemblées dos à dos. Cadre renfort de porte optionnel. Serrure: DIN 3 mm. Remplaçable par les autres fermetures de la gamme.

Matériau: Tôle d'acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Unité de livraison: 1 porte avec cadre de montage.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	2mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Expédition rapide
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Acier doux	Autoportant	No
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Acier doux	Autoportant	No
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Acier doux	Autoportant	No
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Acier doux	Autoportant	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE