


Panneaux latéraux | Armoires au sol, SPM



Ces panneaux latéraux garantissent la protection anti-infiltrations, ce qui signifie que les composants électriques fonctionnent sans perturbations et que le personnel est protégé des blessures.

FONCTIONS

Description: Montage simple par une seule personne. Étanche grâce à un joint en polyuréthane extrudé d'un seul tenant, monté avec 8 vis et des nouveaux systèmes de retenue brevetés. Peut être remplacé par la porte latérale DNS.

Matériau: Tôle d'acier 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinaison avec MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 en combinaison avec MCS-HP.

Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

- Épaisseur:

1.5mm
- Couleur:

Gris clair
- Matériau:

Acier doux
- Finition:

Revêtement poudré
- Code couleur:

RAL 7035

Table 1/1					
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Acier doux	No
SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Acier doux	No
SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Acier doux	No
SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Acier doux	No
SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Acier doux	No
SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Acier doux	No
SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Acier doux	No
SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Acier doux	No
SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Acier doux	No
SPM1106R5	1100mm	19mm	600mm	Acier doux	No
SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Acier doux	No
SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Acier doux	No
SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Acier doux	No
SPM2010R5	2000mm	19mm	1000mm	Acier doux	No
SPM1205R5	1200mm	19mm	500mm	Acier doux	No
SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Acier doux	No

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Acier doux	No
SPM1810R5	1800mm	19mm	1000mm	Acier doux	No
SPM2210R5	2200mm	19mm	1000mm	Acier doux	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Indice de protection de IP66, NEMA Type 4, 12 lorsqu'il est utilisé en combinaison avec MSC-HP.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE