

CFFP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



FONCTIONS

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Polyéthylène

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
EL28CFFP	156070	28 mm	#9	30M	59 mm	23 mm
EL12CFFP	156010	12 mm	#4	10M	59 mm	23 mm
EL25CFFP	156060	25 mm	#8	25M	59 mm	23 mm
EL20CFFP	156050	20 mm	#6	20M	59 mm	23 mm

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
EL16CFFP	156030	16 mm	#5	15M	59 mm	23 mm
EL14CFFP	156020	14 mm			59 mm	23 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur
EL28CFFP	156070	Noir
EL12CFFP	156010	Rouge
EL25CFFP	156060	Rouge
EL20CFFP	156050	Jaune
EL16CFFP	156030	Noir
EL14CFFP	156020	Vert

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

EL12CFFP and EL16CFFP can also be used on the A2 coupler families.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.