


PFF Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14 Couplers, European Design



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

FONCTIONS

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPÉCIFICATIONS

Version de conception: Européen (matériaux spécialisés)


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)
EL1416PFF	153810	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	14 mm, 16 mm	#5	15M	65 mm
EL1012PFF	153800	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	65 mm
EL2225PFF	153840	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	95 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)
EL2830PFF	153850	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	28 mm, 30 mm	#9	30M	95 mm
EL20PFF	153830	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	20 mm	#6	20M	75 mm
EL18PFF	153820	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	18 mm			75 mm
EL32PFF	153860	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	32 mm	#10		95 mm
EL40PFF	153870	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	40 mm			95 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Couleur
EL1416PFF	153810	15 mm	Noir
EL1012PFF	153800	15 mm	Rouge
EL2225PFF	153840	18 mm	Rouge
EL2830PFF	153850	18 mm	Noir
EL20PFF	153830	18 mm	Jaune
EL18PFF	153820	18 mm	Blanc
EL32PFF	153860	18 mm	Jaune
EL40PFF	153870	18 mm	Vert



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE