

PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, European Design



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

FONCTIONS

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPÉCIFICATIONS

Version de conception: Européen (matériaux spécialisés)

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
EL1416PPP	153280	14 mm, 16 mm	#5	15M	27 mm	13 mm
EL1012PPP	153240	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	22 mm	13 mm
EL2225PPP	153360	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	41 mm	16 mm
EL18PPP	153310	18 mm			33 mm	16 mm
EL20PPP	153320	20 mm	#6	20M	33 mm	16 mm

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
EL40PPP	153420	40 mm			64 mm	16 mm
EL2830PPP	153380	28 mm, 30 mm	#9	30M	46 mm	16 mm
EL32PPP	153400	32 mm	#10		52 mm	16 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur
EL1416PPP	153280	Noir
EL1012PPP	153240	Rouge
EL2225PPP	153360	Rouge
EL18PPP	153310	Blanc
EL20PPP	153320	Jaune
EL40PPP	153420	Vert
EL2830PPP	153380	Noir
EL32PPP	153400	Jaune

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE