


Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20846-445



Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Face avant

Type: Face avant sans poignée

Fixation: À visser à l'avant

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Type de joint: Acier inoxydable

Matériau: Aluminium

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Hauteur du rack: 6 U

Hauteur: 261.8 mm

Largeur du rack: 6 HP

Largeur: 30.1 mm

Conformité: CEI 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Quantité par colis: 5

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE