

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Shielded

Power Utilities

EMC Shielded subrack for backplane mounting, rear side covered by a rear panel.



CERTIFICATIONS



FUNCTIONS

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Supplied as space-saving flat-pack

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

IP 20, in accordance with IEC 60529

Aluminum construction

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Horizontal rail type "light"

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Bacs à cartes / Châssis

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint
24563-142	3 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Textile
24563-143	3 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-144	3 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-145	3 U	415 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-146	3 U	475 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-442	6 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Textile
24563-443	6 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-444	6 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-445	6 U	415 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-446	6 U	475 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile

Table 2/2

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique	Largeur du rack	Charge statique
24563-142	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	84 HP	11 kgf
24563-143	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	84 HP	11 kgf
24563-144	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	84 HP	11 kgf
24563-145	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	84 HP	11 kgf

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique	Largeur du rack	Charge statique
24563-146	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	84 HP	11 kgf
24563-442	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	84 HP	11 kgf
24563-443	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	84 HP	11 kgf
24563-444	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	84 HP	11 kgf
24563-445	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	84 HP	11 kgf
24563-446	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Oui	84 HP	11 kgf

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE