


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, SNCF

Power Utilities

Subrack for Railway applications, conform to SNCF Standard.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

SNCF listed, EuropacPRO-fer, tested to NF F 61-005 and NF F 60-002

The 19" bracket is firmly fixed to the side panel (tox-cold welded) and is especially suited for high mechanical stresses (vibration resistance)

Lateral support bars to NFF standard facilitate insertion of subrack into the (cabinet) frame. The double 19" screwing position adds to additionally safety (NFF standard)

IP 20, in accordance with IEC 60529

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

Aluminum construction

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Tolérance aux chocs et aux vibrations
21500-071	6 U	36 HP	1	Carte fond de panier	220 mm	5 g (force)
21500-068	3 U	36 HP	1	Carte fond de panier	220 mm	5 g (force)
21500-030	3 U	84 HP	1	Carte fond de panier	220 mm	5 g (force)
21500-028	6 U	84 HP	1	Carte fond de panier	220 mm	5 g (force)

Table 2/3

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Profondeur	Blindage électromagnétique	Type de produit
21500-071	Oui	Rack	CEI 60297-3-103, SNCF NFF 61005, SNCF NFF 60002	320 mm	Oui	Bacs à cartes / Châssis
21500-068	Oui	Rack	CEI 60297-3-103, SNCF NFF 61005, SNCF NFF 60002	320 mm	Oui	Bacs à cartes / Châssis
21500-030	Oui	Rack	CEI 60297-3-103, SNCF NFF 61005, SNCF NFF 60002	320 mm	Oui	Bacs à cartes / Châssis
21500-028	Oui	Rack	CEI 60297-3-103, SNCF NFF 61005, SNCF NFF 60002	320 mm	Oui	Bacs à cartes / Châssis

Table 3/3

Référence catalogue	Charge statique	Certifications
21500-071	15 kgf	RoHS
21500-068	15 kgf	RoHS
21500-030	15 kgf	RoHS, SNCF

Référence catalogue	Charge statique	Certifications
21500-028	15 kgf	RoHS, SNCF

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Fer = ferroviaire = French Railways, 1 T = 4 HP = 20.32 mm.

Receptacle/mounting frame for subracks, stainless steel, 9 T or 21 T on request.

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE