

# Front Panel, Anodized With Untreated Edges, Unshielded

## Power Utilities



Front Panel, anodized with untreated edges, unshielded. The panels enable mounting on horizontal rails.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, clear anodized, untreated edges

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Quantité par colis | Type de poignée | Fixation           | Finition avant |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 30818-271           | 2 U             | 84 HP           | 1                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-310           | 3 U             | 42 HP           | 1                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Largeur du rack | Quantité par colis | Type de poignée | Fixation           | Finition avant |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 30818-331           | 3 U            | 63 HP           | 1                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-352           | 3 U            | 84 HP           | 1                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-434           | 4 U            | 84 HP           | 1                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-556           | 6 U            | 42 HP           | 1                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-577           | 6 U            | 63 HP           | 1                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-598           | 6 U            | 84 HP           | 1                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30810-433           | 3 U            | 2 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-747           | 6 U            | 2 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-272           | 3 U            | 3 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-273           | 3 U            | 4 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-274           | 3 U            | 5 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-275           | 3 U            | 6 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-276           | 3 U            | 7 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-277           | 3 U            | 8 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-279           | 3 U            | 10 HP           | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-281           | 3 U            | 12 HP           | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-282           | 3 U            | 14 HP           | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-284           | 3 U            | 16 HP           |                    | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Largeur du rack | Quantité par colis | Type de poignée | Fixation           | Finition avant |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 30818-289           | 3 U            | 21 HP           | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-296           | 3 U            | 28 HP           | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-517           | 6 U            | 3 HP            |                    | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-518           | 6 U            | 4 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-519           | 6 U            | 5 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-520           | 6 U            | 6 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-521           | 6 U            | 7 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-522           | 6 U            | 8 HP            | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-524           | 6 U            | 10 HP           | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-526           | 6 U            | 12 HP           | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-528           | 6 U            | 14 HP           | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-530           | 6 U            | 16 HP           | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-535           | 6 U            | 21 HP           | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |
| 30818-542           | 6 U            | 28 HP           | 5                  | Aucun           | À visser à l'avant | Anodisé        |

Table 2/3

| Référence catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Conformité                         | Blindage électromagnétique | Hauteur | Matériau  |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| 30818-271           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 84 mm   | Aluminium |

| Référence catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Conformité                         | Blindage électromagnétique | Hauteur  | Matériau  |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| 30818-310           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-331           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-352           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-434           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 172.9 mm | Aluminium |
| 30818-556           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-577           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-598           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30810-433           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-747           | Anodisé      | Oui             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-272           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-273           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-274           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-275           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-276           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |

| Référence catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Conformité                         | Blindage électromagnétique | Hauteur  | Matériau  |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| 30818-277           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-279           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-281           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-282           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-284           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-289           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-296           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium |
| 30818-517           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-518           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-519           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-520           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-521           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-522           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-524           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |

| Référence catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Conformité                         | Blindage électromagnétique | Hauteur  | Matériau  |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| 30818-526           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-528           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-530           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-535           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |
| 30818-542           | Anodisé      | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium |

Table 3/3

| Référence catalogue | Type de produit | Type                    | Largeur  | Certifications |
|---------------------|-----------------|-------------------------|----------|----------------|
| 30818-271           | Face avant      | Face avant sans poignée | 426.4 mm | RoHS           |
| 30818-310           | Face avant      | Face avant sans poignée | 213 mm   | RoHS           |
| 30818-331           | Face avant      | Face avant sans poignée | 319.7 mm | RoHS           |
| 30818-352           | Face avant      | Face avant sans poignée | 426.4 mm | RoHS           |
| 30818-434           | Face avant      | Face avant sans poignée | 426.4 mm | RoHS           |
| 30818-556           | Face avant      | Face avant sans poignée | 213 mm   | RoHS           |
| 30818-577           | Face avant      | Face avant sans poignée | 319.7 mm | RoHS           |
| 30818-598           | Face avant      | Face avant sans poignée | 426.4 mm | RoHS           |
| 30810-433           | Face avant      | Face avant sans poignée | 9.8 mm   | RoHS           |
| 30818-747           | Face avant      | Face avant sans poignée | 9.8 mm   | RoHS           |

| Référence catalogue | Type de produit | Type                    | Largeur  | Certifications |
|---------------------|-----------------|-------------------------|----------|----------------|
| 30818-272           | Face avant      | Face avant sans poignée | 14.9 mm  | RoHS           |
| 30818-273           | Face avant      | Face avant sans poignée | 20 mm    | RoHS           |
| 30818-274           | Face avant      | Face avant sans poignée | 25 mm    | RoHS           |
| 30818-275           | Face avant      | Face avant sans poignée | 30.1 mm  | RoHS           |
| 30818-276           | Face avant      | Face avant sans poignée | 35.2 mm  | RoHS           |
| 30818-277           | Face avant      | Face avant sans poignée | 40.3 mm  | RoHS           |
| 30818-279           | Face avant      | Face avant sans poignée | 50.5 mm  | RoHS           |
| 30818-281           | Face avant      | Face avant sans poignée | 60.6 mm  | RoHS           |
| 30818-282           | Face avant      | Face avant sans poignée | 70.8 mm  | RoHS           |
| 30818-284           | Face avant      | Face avant sans poignée | 80.9 mm  |                |
| 30818-289           | Face avant      | Face avant sans poignée | 106.3 mm | RoHS           |
| 30818-296           | Face avant      | Face avant sans poignée | 141.9 mm | RoHS           |
| 30818-517           | Face avant      | Face avant sans poignée | 14.9 mm  |                |
| 30818-518           | Face avant      | Face avant sans poignée | 20 mm    | RoHS           |
| 30818-519           | Face avant      | Face avant sans poignée | 25 mm    | RoHS           |
| 30818-520           | Face avant      | Face avant sans poignée | 30.1 mm  | RoHS           |
| 30818-521           | Face avant      | Face avant sans poignée | 35.2 mm  | RoHS           |
| 30818-522           | Face avant      | Face avant sans poignée | 40.3 mm  | RoHS           |

| Référence catalogue | Type de produit | Type                    | Largeur  | Certifications |
|---------------------|-----------------|-------------------------|----------|----------------|
| 30818-524           | Face avant      | Face avant sans poignée | 50.5 mm  | RoHS           |
| 30818-526           | Face avant      | Face avant sans poignée | 60.6 mm  | RoHS           |
| 30818-528           | Face avant      | Face avant sans poignée | 70.8 mm  | RoHS           |
| 30818-530           | Face avant      | Face avant sans poignée | 80.9 mm  | RoHS           |
| 30818-535           | Face avant      | Face avant sans poignée | 106.3 mm | RoHS           |
| 30818-542           | Face avant      | Face avant sans poignée | 141.9 mm | RoHS           |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**