


Front Panel, Flat, Unshielded, D-Sub Cutouts

Power Utilities



Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.
Unshielded version.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Non-shielded version

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité
30118-341	5	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10

Référence catalogue	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité
30118-342	5	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10
30118-343	5	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10
30118-344	5	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10
30118-345	5	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10
30118-346	5	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10
30118-347	5	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10

Table 2/3

Référence catalogue	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau	Type de produit	Hauteur du rack	Largeur du rack
30118-341	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U	4 HP
30118-342	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U	4 HP
30118-343	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U	4 HP
30118-344	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U	4 HP
30118-345	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U	4 HP
30118-346	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U	4 HP
30118-347	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U	4 HP

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Largeur
---------------------	------	---------

30118-341	Face avant sans poignée	20 mm
30118-342	Face avant sans poignée	20 mm
30118-343	Face avant sans poignée	20 mm
30118-344	Face avant sans poignée	20 mm
30118-345	Face avant sans poignée	20 mm
30118-346	Face avant sans poignée	20 mm
30118-347	Face avant sans poignée	20 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE