


Front Panel, Shielded, Bottom Hinged

Power Utilities

U-profile front panel bottom hinged for textile gasket.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

Shielded, U front panel with textile EMC gasket

Suitable for subracks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20848-599	3 U	42 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20848-600	3 U	63 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-601	3 U	84 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-602	6 U	42 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-603	6 U	63 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-604	6 U	84 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-605	4 U	42 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-606	4 U	63 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-607	4 U	84 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-608	3 U	28 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-696	6 U	28 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau
---------------------	--------------	-----------------	------------	----------------------------	---------	----------

20848-599	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
20848-600	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
20848-601	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
20848-602	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
20848-603	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
20848-604	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
20848-605	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	172.9 mm	Aluminium
20848-606	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	172.9 mm	Aluminium
20848-607	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	172.9 mm	Aluminium
20848-608	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
20848-696	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Type de produit	Type	Largeur
20848-599	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm
20848-600	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm
20848-601	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm
20848-602	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm

Référence catalogue	Type de produit	Type	Largeur
20848-603	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm
20848-604	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm
20848-605	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm
20848-606	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm
20848-607	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm
20848-608	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm
20848-696	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE