


# Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

## Power Utilities

Unshielded front panel bottom hinged.



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Quantité par colis | Fixation                             | Finition avant | Face d'appui |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 20838-271           | 3 U             | 42 HP           | 1                  | Avec charnières, fixation inférieure | Anodisé        | Conducteur   |
| 20838-272           | 3 U             | 63 HP           | 1                  | Avec charnières, fixation inférieure | Anodisé        | Conducteur   |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Largeur du rack | Quantité par colis | Fixation                             | Finition avant | Face d'appui |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 20838-273           | 3 U            | 84 HP           | 1                  | Avec charnières, fixation inférieure | Anodisé        | Conducteur   |
| 20838-274           | 6 U            | 42 HP           | 1                  | Avec charnières, fixation inférieure | Anodisé        | Conducteur   |
| 20838-275           | 6 U            | 63 HP           | 1                  | Avec charnières, fixation inférieure | Anodisé        | Conducteur   |
| 20838-276           | 6 U            | 84 HP           | 1                  | Avec charnières, fixation inférieure | Anodisé        | Conducteur   |
| 20838-277           | 4 U            | 42 HP           | 1                  | Avec charnières, fixation inférieure | Anodisé        | Conducteur   |
| 20838-278           | 4 U            | 63 HP           | 1                  | Avec charnières, fixation inférieure | Anodisé        | Conducteur   |
| 20838-279           | 4 U            | 84 HP           | 1                  | Avec charnières, fixation inférieure | Anodisé        | Conducteur   |
| 20838-280           | 3 U            | 28 HP           | 1                  | Avec charnières, fixation inférieure | Anodisé        | Conducteur   |

Table 2/3

| Référence catalogue | Arêtes traitées | Conformité                      | Blindage électromagnétique | Hauteur  | Matériau  | Type de produit |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 20838-271           | Non             | CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium | Face avant      |
| 20838-272           | Non             | CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium | Face avant      |

| Référence catalogue | Arêtes traitées | Conformité                         | Blindage électromagnétique | Hauteur  | Matériau  | Type de produit |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 20838-273           | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium | Face avant      |
| 20838-274           | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium | Face avant      |
| 20838-275           | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium | Face avant      |
| 20838-276           | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 261.8 mm | Aluminium | Face avant      |
| 20838-277           | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 172.9 mm | Aluminium | Face avant      |
| 20838-278           | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 172.9 mm | Aluminium | Face avant      |
| 20838-279           | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 172.9 mm | Aluminium | Face avant      |
| 20838-280           | Non             | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non                        | 128.4 mm | Aluminium | Face avant      |

Table 3/3

| Référence catalogue | Type                    | Largeur  |
|---------------------|-------------------------|----------|
| 20838-271           | Face avant sans poignée | 213 mm   |
| 20838-272           | Face avant sans poignée | 319.7 mm |
| 20838-273           | Face avant sans poignée | 426.4 mm |
| 20838-274           | Face avant sans poignée | 213 mm   |
| 20838-275           | Face avant sans poignée | 319.7 mm |
| 20838-276           | Face avant sans poignée | 426.4 mm |

| Référence catalogue | Type                    | Largeur  |
|---------------------|-------------------------|----------|
| 20838-277           | Face avant sans poignée | 213 mm   |
| 20838-278           | Face avant sans poignée | 319.7 mm |
| 20838-279           | Face avant sans poignée | 426.4 mm |
| 20838-280           | Face avant sans poignée | 141.9 mm |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**