

Novastar Base/Plinth

Power Utilities



Base Plate for Rear Cable Ducting which cut out for cable management. Opening is covered with plastic. Accessory brush strip can build in.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Static load-carrying capacity 400 kg

Adjustable feet, height 57 mm ... 67 mm

St, 1.5 mm, RAL 7021

Cable ducting 110 x 76 mm

Incl. GND/earthing

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Hauteur	Type de produit
27230-076	900 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	45 mm	Base baie/bâti
27230-072	553 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	45 mm	Base baie/bâti
27230-080	1000 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	45 mm	Base baie/bâti
27230-070	553 mm	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	45 mm	Base baie/bâti
27230-071	553 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	45 mm	Base baie/bâti

Table 2/2

Référence catalogue	Type
27230-076	Base socle
27230-072	Base socle
27230-080	Base socle
27230-070	Base socle
27230-071	Base socle

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order brush strip separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE