


Novastar Side Panel for Slim-Line

Power Utilities



Steel Side Panels for Slim.Line aluminum frame with quick fastener for easy mounting and installation. Schroff delivers cladding parts with grounding cable installed and tested

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Side panel with quarter-turn fastener, includes grounding

St, 1 mm

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
25230-070	6 U	357 mm	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
25230-120	6 U	357 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-070	6 U	357 mm	500 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-120	6 U	357 mm	600 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-071	9 U	490 mm	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-121	9 U	490 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-071	9 U	490 mm	500 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-121	9 U	490 mm	600 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-072	12 U	589 mm	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-113	12 U	531 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-114	12 U	531 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-122	12 U	589 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-172	12 U	589 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-072	12 U	589 mm	500 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-113	12 U	531 mm	900 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-114	12 U	531 mm	1000 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-122	12 U	589 mm	600 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-172	12 U	589 mm	800 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-073	16 U	709 mm	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
25230-115	16 U	709 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-116	16 U	709 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-123	16 U	709 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-173	16 U	709 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-073	16 U	709 mm	500 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-115	16 U	709 mm	900 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-116	16 U	709 mm	1000 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-123	16 U	709 mm	600 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-173	16 U	709 mm	800 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-074	20 U	945 mm	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-117	20 U	887 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-118	20 U	887 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-124	20 U	945 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-174	20 U	945 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-074	20 U	945 mm	500 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-117	20 U	887 mm	900 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-118	20 U	887 mm	1000 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-124	20 U	945 mm	600 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
26230-174	20 U	945 mm	800 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-075	25 U	1167 mm	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-119	25 U	1109 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-125	25 U	1167 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-130	25 U	1109 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-175	25 U	1167 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-075	25 U	1167 mm	500 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-119	25 U	1109 mm	900 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-125	25 U	1167 mm	600 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-130	25 U	1109 mm	1000 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-175	25 U	1167 mm	800 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-076	34 U	1567 mm	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-126	34 U	1567 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-131	34 U	1509 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-132	34 U	1509 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-176	34 U	1567 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-076	34 U	1567 mm	500 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-126	34 U	1567 mm	600 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
26230-131	34 U	1509 mm	900 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-132	34 U	1509 mm	1000 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-176	34 U	1567 mm	800 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-077	38 U	1745 mm	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-127	38 U	1745 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-133	38 U	1687 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-134	38 U	1687 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-177	38 U	1745 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-077	38 U	1745 mm	500 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-127	38 U	1745 mm	600 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-133	38 U	1687 mm	900 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-134	38 U	1687 mm	1000 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-177	38 U	1745 mm	800 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-078	43 U	1967 mm	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-128	43 U	1967 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-135	43 U	1909 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-136	43 U	1909 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-178	43 U	1967 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
26230-078	43 U	1967 mm	500 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-128	43 U	1967 mm	600 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-135	43 U	1909 mm	900 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-136	43 U	1909 mm	1000 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-178	43 U	1967 mm	800 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
25230-079	47 U	2145 mm	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-129	47 U	2145 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-137	47 U	2087 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-138	47 U	2087 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
25230-179	47 U	2145 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Panneau baie/bâti
26230-079	47 U	2145 mm	500 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-129	47 U	2145 mm	600 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-137	47 U	2087 mm	900 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-138	47 U	2087 mm	1000 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti
26230-179	47 U	2145 mm	800 mm	Gris clair	RAL 7035	Panneau baie/bâti

Table 2/2

Référence catalogue	Type
25230-070	Panneau latéral
25230-120	Panneau latéral

Référence catalogue	Type
26230-070	Panneau latéral
26230-120	Panneau latéral
25230-071	Panneau latéral
25230-121	Panneau latéral
26230-071	Panneau latéral
26230-121	Panneau latéral
25230-072	Panneau latéral
25230-113	Panneau latéral
25230-114	Panneau latéral
25230-122	Panneau latéral
25230-172	Panneau latéral
26230-072	Panneau latéral
26230-113	Panneau latéral
26230-114	Panneau latéral
26230-122	Panneau latéral
26230-172	Panneau latéral
25230-073	Panneau latéral
25230-115	Panneau latéral

Référence catalogue	Type
25230-116	Panneau latéral
25230-123	Panneau latéral
25230-173	Panneau latéral
26230-073	Panneau latéral
26230-115	Panneau latéral
26230-116	Panneau latéral
26230-123	Panneau latéral
26230-173	Panneau latéral
25230-074	Panneau latéral
25230-117	Panneau latéral
25230-118	Panneau latéral
25230-124	Panneau latéral
25230-174	Panneau latéral
26230-074	Panneau latéral
26230-117	Panneau latéral
26230-118	Panneau latéral
26230-124	Panneau latéral
26230-174	Panneau latéral

Référence catalogue	Type
25230-075	Panneau latéral
25230-119	Panneau latéral
25230-125	Panneau latéral
25230-130	Panneau latéral
25230-175	Panneau latéral
26230-075	Panneau latéral
26230-119	Panneau latéral
26230-125	Panneau latéral
26230-130	Panneau latéral
26230-175	Panneau latéral
25230-076	Panneau latéral
25230-126	Panneau latéral
25230-131	Panneau latéral
25230-132	Panneau latéral
25230-176	Panneau latéral
26230-076	Panneau latéral
26230-126	Panneau latéral
26230-131	Panneau latéral

Référence catalogue	Type
26230-132	Panneau latéral
26230-176	Panneau latéral
25230-077	Panneau latéral
25230-127	Panneau latéral
25230-133	Panneau latéral
25230-134	Panneau latéral
25230-177	Panneau latéral
26230-077	Panneau latéral
26230-127	Panneau latéral
26230-133	Panneau latéral
26230-134	Panneau latéral
26230-177	Panneau latéral
25230-078	Panneau latéral
25230-128	Panneau latéral
25230-135	Panneau latéral
25230-136	Panneau latéral
25230-178	Panneau latéral
26230-078	Panneau latéral

Référence catalogue	Type
26230-128	Panneau latéral
26230-135	Panneau latéral
26230-136	Panneau latéral
26230-178	Panneau latéral
25230-079	Panneau latéral
25230-129	Panneau latéral
25230-137	Panneau latéral
25230-138	Panneau latéral
25230-179	Panneau latéral
26230-079	Panneau latéral
26230-129	Panneau latéral
26230-137	Panneau latéral
26230-138	Panneau latéral
26230-179	Panneau latéral

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Optionally the quarter-turn fastener can be fitted with a side panel lock.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE