


U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts

Power Utilities



U-profile front panel with cutout for D-Sub connectors.
Shieldable for textile EMC gasket.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For EMC textile gasket

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
30849-749	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	Non

Référence catalogue	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
30849-750	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	Non
30849-751	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	Non
30849-752	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	Non
30849-753	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	Non
30849-754	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	Non
30849-755	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé	Conducteur	Non

Table 2/3

Référence catalogue	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau	Type de produit	Hauteur du rack
30849-749	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30849-750	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30849-751	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30849-752	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30849-753	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30849-754	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30849-755	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur du rack	Type	Largeur
---------------------	-----------------	------	---------

30849-749	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30849-750	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30849-751	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30849-752	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30849-753	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30849-754	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30849-755	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order textile EMC gasket separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE