

Varistar CP Bottom Rear Panel, Shortened

Power Utilities

Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 and EMC applications.

Shortened rear panels ensure efficient cable management.

FONCTIONS

Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel

Plain or with brush strip

Height of connection plate 400 mm

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Couleur	Code couleur
21630-354	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-355	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-356	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-357	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-358	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-359	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Type de produit
21630-354	Porte de baie

Référence catalogue	Type de produit
21630-355	Porte de baie
21630-356	Porte de baie
21630-357	Porte de baie
21630-358	Porte de baie
21630-359	Porte de baie

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height to accomodate the connecting plate.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE