

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic Heavy Load

Power Utilities

Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

FONCTIONS

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded heavy-duty frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 500 kg to IEC 61587-2

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Couleur
20630-269	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-270	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-271	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-272	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-273	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-274	33 U	1600 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-275	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Couleur
20630-276	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-277	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-278	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-279	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-280	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-281	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-282	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-283	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-284	42 U	2000 mm	800 mm	1600 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-285	42 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-286	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-287	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris foncé
20630-288	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Gris foncé

Table 2/3

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Matériau	Type de produit	Charge statique
20630-269	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-270	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-271	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Matériau	Type de produit	Chargestatique
20630-272	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-273	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-274	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-275	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-276	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-277	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-278	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-279	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-280	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-281	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-282	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-283	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-284	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-285	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-286	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-287	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf
20630-288	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Compatible avec
---------------------	------	-----------------

20630-269	Charge lourde	Varistar CP
20630-270	Charge lourde	
20630-271	Charge lourde	Varistar CP
20630-272	Charge lourde	Varistar CP
20630-273	Charge lourde	Varistar CP
20630-274	Charge lourde	Varistar CP
20630-275	Charge lourde	Varistar CP
20630-276	Charge lourde	Varistar CP
20630-277	Charge lourde	Varistar CP
20630-278	Charge lourde	Varistar CP
20630-279	Charge lourde	Varistar CP
20630-280	Charge lourde	Varistar CP
20630-281	Charge lourde	Varistar CP
20630-282	Charge lourde	Varistar CP
20630-283	Charge lourde	Varistar CP
20630-284	Charge lourde	Varistar CP
20630-285	Charge lourde	Varistar CP
20630-286	Charge lourde	Varistar CP
20630-287	Charge lourde	Varistar CP

20630-288	Charge lourde	Varistar CP
-----------	---------------	-------------

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order attachments and components separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE