

Varistar CP Double Steel Door, Perforated, 3-Point Locking

Power Utilities

Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking and 2 door hinges for applications with IP 20 protection.

FONCTIONS

Double perforated steel door with 3 point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-020	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-021	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-022	52 U	2450 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-027	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-028	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-029	52 U	2450 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-448	24 U	1200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-449	24 U	1200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-450	29 U	1400 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-451	29 U	1400 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-452	33 U	1600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-453	33 U	1600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-454	38 U	1800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-455	38 U	1800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3

Table 2/2

Référence catalogue	Type de verrouillage	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-020	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-021	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-022	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-027	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-028	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-029	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-448	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-449	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-450	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP

Référence catalogue	Type de verrouillage	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-451	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-452	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-453	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-454	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP
21630-455	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE