

Varistar CP Double Steel Door, Plain, 3-Point Locking

Power Utilities

Varistar CP steel double door with 3-point locking and 2 door hinges for applications with IP 20 protection.

FONCTIONS

Double steel door with 3 point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-086	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-087	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-088	52 U	2450 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-089	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-090	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-091	52 U	2450 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-440	24 U	1200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-441	24 U	1200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-442	29 U	1400 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-443	29 U	1400 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-444	33 U	1600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-445	33 U	1600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-446	38 U	1800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-447	38 U	1800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3

Table 2/2

Référence catalogue	Type de verrouillage	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-086	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-087	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-088	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-089	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-090	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-091	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-440	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-441	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-442	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP

Référence catalogue	Type de verrouillage	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-443	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-444	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-445	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-446	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP
21630-447	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Double porte en acier	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE