

Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking

Power Utilities

FONCTIONS

St, 1.5 mm

Security glass, 6 mm

Key lock cover

Opening angle 180°

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Couleur	Code couleur
21630-392	24 U	1200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-393	24 U	1200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-481	24 U	1200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-482	24 U	1200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-394	29 U	1400 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-395	29 U	1400 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-483	29 U	1400 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-484	29 U	1400 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Couleur	Code couleur
21630-396	33 U	1600 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-397	33 U	1600 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-485	33 U	1600 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-486	33 U	1600 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-398	38 U	1800 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-399	38 U	1800 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-487	38 U	1800 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-488	38 U	1800 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-016	42 U	2000 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-017	42 U	2200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-489	42 U	2000 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-490	42 U	2000 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-018	47 U	2000 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-019	47 U	2200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-491	47 U	2200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-492	47 U	2200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/3

Référence catalogue	Conformité	Finition	Matériau	Type de produit	Indice de protection	Type
---------------------	------------	----------	----------	-----------------	----------------------	------

21630-392	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-393	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-481	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-482	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-394	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-395	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-483	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-484	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-396	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-397	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-485	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-486	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-398	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-399	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-487	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-488	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-016	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-017	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-489	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée

21630-490	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-018	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-019	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-491	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée
21630-492	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Acier, Verre	Porte de baie	IP20	Porte vitrée

Table 3/3

Référence catalogue	Compatible avec
21630-392	Varistar CP
21630-393	Varistar CP
21630-481	Varistar CP
21630-482	Varistar CP
21630-394	Varistar CP
21630-395	Varistar CP
21630-483	Varistar CP
21630-484	Varistar CP
21630-396	Varistar CP
21630-397	Varistar CP
21630-485	Varistar CP
21630-486	Varistar CP
21630-398	Varistar CP

Référence catalogue	Compatible avec
21630-399	Varistar CP
21630-487	Varistar CP
21630-488	Varistar CP
21630-016	Varistar CP
21630-017	Varistar CP
21630-489	Varistar CP
21630-490	Varistar CP
21630-018	Varistar CP
21630-019	Varistar CP
21630-491	Varistar CP
21630-492	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.