

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Power Utilities

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

FONCTIONS

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-171	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-210	24 U	1200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-211	29 U	1400 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-212	33 U	1600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-213	38 U	1800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-214	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-215	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-216	24 U	1200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-217	29 U	1400 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-218	33 U	1600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-219	38 U	1800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-220	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1

Table 2/3

Référence catalogue	Finition	Type de verrouillage	Matériau	Type de produit	Indice de protection	Type
21630-171	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier
21630-210	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier
21630-211	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier
21630-212	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier
21630-213	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier
21630-214	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier
21630-215	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier
21630-216	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier
21630-217	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier
21630-218	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier
21630-219	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier
21630-220	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte en acier

Référence catalogue	Compatible avec
21630-171	Varistar CP
21630-210	Varistar CP
21630-211	Varistar CP
21630-212	Varistar CP
21630-213	Varistar CP
21630-214	Varistar CP
21630-215	Varistar CP
21630-216	Varistar CP
21630-217	Varistar CP
21630-218	Varistar CP
21630-219	Varistar CP
21630-220	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE