

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, Shortened

Power Utilities

Shortened door available for IP20, IP55 applications.

FONCTIONS

Height of connection plate 400 mm

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de verrouillage
21630-340	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-336	38 U	1800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-339	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-338	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-341	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-337	38 U	1800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points

Table 2/2

Référence catalogue	Type de produit	Indice de protection
21630-340	Porte de baie	IP20

Référence catalogue	Type de produit	Indice de protection
21630-336	Porte de baie	IP20
21630-339	Porte de baie	IP20
21630-338	Porte de baie	IP20
21630-341	Porte de baie	IP20
21630-337	Porte de baie	IP20

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE