

Varistar CP Swing Frame for 800 mm Width

Power Utilities

The 19" swing frame allows the installation of sub-racks while simultaneously making wiring at the rear accessible.

Varistar CP swing frame comes with 150 KG load capacity, 120° / 160° movement and flexible pivot point.

FONCTIONS

For full height or partial-height mounting

Pivot point can be selected right or left

Can accommodate 19" chassis and 19" subracks

120° / 160° hinge, square locks including 2 keys

Load-carrying capacity 150 kg

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Couleur	Code couleur	Hauteur	Matériau	Type de produit
21630-669	24 U	Gris foncé	RAL 7021	1200 mm	Acier	Cadre baie/bâti
21630-680	24 U	Gris foncé	RAL 7021	1200 mm	Acier	Cadre baie/bâti
21630-671	29 U	Gris foncé	RAL 7021	1400 mm	Acier	Cadre baie/bâti
21630-681	29 U	Gris foncé	RAL 7021	1400 mm	Acier	Cadre baie/bâti
21630-673	33 U	Gris foncé	RAL 7021	1600 mm	Acier	Cadre baie/bâti
21630-682	33 U	Gris foncé	RAL 7021	1600 mm	Acier	Cadre baie/bâti
21630-675	38 U	Gris foncé	RAL 7021	1800 mm	Acier	Cadre baie/bâti

Référence catalogue	Hauteur durack	Couleur	Code couleur	Hauteur	Matériau	Type de produit
21630-683	38 U	Gris foncé	RAL 7021	1800 mm	Acier	Cadre baie/bâti
21630-677	42 U	Gris foncé	RAL 7021	2000 mm	Acier	Cadre baie/bâti
21630-684	42 U	Gris foncé	RAL 7021	2000 mm	Acier	Cadre baie/bâti
21630-679	47 U	Gris foncé	RAL 7021	2200 mm	Acier	Cadre baie/bâti
21630-685	47 U	Gris foncé	RAL 7021	2200 mm	Acier	Cadre baie/bâti

Table 2/2

Référence catalogue	Indice de protection	Largeur
21630-669	IP20	800 mm
21630-680	IP20	800 mm
21630-671	IP20	800 mm
21630-681	IP20	800 mm
21630-673	IP20	800 mm
21630-682	IP20	800 mm
21630-675	IP20	800 mm
21630-683	IP20	800 mm
21630-677	IP20	800 mm
21630-684	IP20	800 mm
21630-679	IP20	800 mm
21630-685	IP20	800 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

By aid of depth members 19" swing frames can be assembled directly on the cabinet frame or in depth-adjustable increments of 50 mm.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE