

Thermostat programmable GREEN LEAF



Le modèle nVent RAYCHEM GREEN LEAF est un thermostat programmable « mural encastré » moderne pour le chauffage électrique par le sol. Il peut fonctionner en mode de détection de la température du sol, de détection de la température ambiante ou de détection de la température ambiante avec limiteur de température au sol. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550). RAYCHEM GREEN LEAF is a modern design 'wall flush mounted' programmable thermostat for electrical floor heating. Il peut fonctionner en mode de détection de la température du sol, de détection de la température ambiante ou de détection de la température ambiante avec limiteur de température au sol. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

CARACTÉRISTIQUES

Simple à configurer et à utiliser : bouton « feuille » intelligent ; programmation à minuterie simple avec possibilité de regrouper les jours

Contrôle flexible : editable pre-set program; 7 day with 4 timer events; different temperatures possible for each timer event; timer or constant temperature function

Optimum heat management, with 2 sensors: sonde d'ambiance et de plancher

Fiabilité et longue durée de vie : 12 to 20 year total care warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/4

Référence catalogue	Nom de l'article	Alimentation	Différentiel réglable	Type de régulation	Charge de contact maxi	Tension de contact maxi
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	230 V	Non	Marche/Arrêt	13 A	230 V

Table 2/4

Référence catalogue	Nom de l'article	Intensité maximale	Type de sonde/jauge d'épaisseur	Fonctionnement à distance	Power Consumption, Standby	Classe d'étanchéité IP

1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	13 A	Resistance Sensor	Non	3 W	IP21
-------------	-----------------	------	-------------------	-----	-----	------

Table 3/4

Référence catalogue	Nom de l'article	Numéro RAL	Support IFTTT disponible	Type d'horloge	Modèle d'horloge	Auto-apprentissage
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	9005	Non	Day Clock	Numérique	Oui

Table 4/4

Référence catalogue	Nom de l'article	Hauteur	Largeur	Profondeur
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	86.3 mm	86.3 mm	41 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT