

SBS-MONT-ELEXANT-450c



nVent RAYCHEM Elexant 450c est le régulateur de traçage thermique à écran tactile de nouvelle génération pour la régulation de deux zones de chauffage indépendantes, avec plusieurs modes de détection intégrés et alarme à distance, offrant le système de régulation le plus efficace sur le plan énergétique pour la mise hors gel et le maintien en température des tuyauteries.

CARACTÉRISTIQUES

Intuitive set-up and programming of the unit with a 4.3" color touch screen

Controls 2 independent heating circuits

Relais d'alarme avec contact inverseur pour signaler les problèmes d'alimentation, de température ou de communication

Surveillance de la température de la tuyauterie avec alarme de température haute et basse

Les données de diagnostic du système de chauffage sont conservées dans un fichier enregistré pour en faciliter le téléchargement.

Port USB pour pré-réglage en mode hors tension et mise à jour du micrologiciel

Fiabilité et longue durée de vie : 6 year extended product warranty available

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension d'alimentation	Relais de sortie	Relais avertisseur	Plage de régulation de température	Type de sonde
1244-022471	SBS-MONT-ELEXANT-450c	195 – 253 V	2 x 4 A @ 230 VAC	Single Pole Double Throw Relay, Voltage-free, Rating 2 A @ 250 VAC	0 – 85 °C	NTC, 2KΩ @ 25°C

Table 2/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur du câble de sonde	Classe d'étanchéité IP	Montage	Hauteur	Largeur
---------------------	------------------	----------------------------	------------------------	---------	---------	---------

1244-022471	SBS-MONT-ELEXANT-450c	5 m	IP20	SBS-FP	110 mm	158 mm
-------------	-----------------------	-----	------	--------	--------	--------

Table 3/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Profondeur
1244-022471	SBS-MONT-ELEXANT-450c	56 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT