

SBS-XX-SNR Armoire de commande pour systèmes d'extincteurs à eau



L'armoire de commande nVent RAYCHEM SBS-XX-SNR offre une solution intégrée pour les câbles chauffants à autorégulation nVent RAYCHEM dans les applications de mise hors gel des systèmes d'extincteurs. Il offre des fonctions multi-circuits, multi-capteurs et multi-commandes avec protection électrique intégrée, avec possibilité de commutation automatique des circuits redondants et en conformité avec la norme BS EN 12845:2008. Une alimentation 400 V c.a. (triphasee) est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement simple et rapide de plusieurs circuits, directement en une seule armoire

High capacity, with 2-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Système entièrement intégré : tous les raccordements et tous les dispositifs de sécurité et de protection des circuits sont intégrés à l'armoire

Économies d'énergie : avec deux régulateurs numériques de détection de température de conduite par conduite de gicleur et un retour de température numérique pour chacun d'eux

Système fiable et complet d'un fabricant et spécialement conçu pour la mise hors gel des systèmes de sprinklers

Fiabilité et longue durée de vie : 6 year extended product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe d'étanchéité IP:	IP65
Protection:	Disjoncteur de fuite de terre/miniature
Matériau du boîtier:	Acier
Montage:	Fixation murale
Protection contre les surtensions:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Quantité du disjoncteur	Disjoncteur	Courant nominal du commutateur principal	Circuit Breaker Quantity, 300 mA	Hauteur
---------------------	------------------	-------------------------	-------------	--	----------------------------------	---------

185780-000	SBS-02-SNR	2	16 A, Type C	32 A	2	600 mm
012276-000	SBS-10-SNR	10	16 A, Type C	63 A	10	1000 mm
158834-000	SBS-08-SNR	8	16 A, Type C	63 A	8	1000 mm
278362-000	SBS-04-SNR	4	16 A, Type C	32 A	4	800 mm
300074-000	SBS-06-SNR	6	16 A, Type C	32 A	6	800 mm
712998-000	SBS-12-SNR	12	16 A, Type C	63 A	12	1000 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Largeur	Profondeur
185780-000	SBS-02-SNR	600 mm	210 mm
012276-000	SBS-10-SNR	1000 mm	300 mm
158834-000	SBS-08-SNR	800 mm	300 mm
278362-000	SBS-04-SNR	800 mm	210 mm
300074-000	SBS-06-SNR	800 mm	210 mm
712998-000	SBS-12-SNR	1000 mm	300 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les informations de câblage et schémas complets de l'armoire sont fournies avec le produit. Toutes les installations électriques doivent être confiées à un électricien agréé, conformément aux normes et réglementations en vigueur pour les équipements électriques.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com**Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com**Amérique latine**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT