

Kit de câbles pré-terminés et auto-régulants, sans halogène et à faible dégagement de fumée XL-Trace



Les kits nVent RAYCHEM comprennent un câble chauffant autorégulant 10XL2-ZH doté d'un câble de sortie froide de 4 m sans halogène, à faible dégagement de fumée préinstallé, d'une jonction entre la sortie froide et le câble chauffant, et d'un embout d'étanchéité. Les kits sont disponibles dans des longueurs fixes comprises entre 3 et 30 m. Ils sont sertis et testés électriquement en usine.

CARACTÉRISTIQUES

Sécurité inégalée, construction sans halogène, à faible dégagement de fumée : up to 90% less smoke emissions and improved self-extinguishing properties

Rendement énergétique : câble autorégulant, économies importantes si utilisé avec une régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC), aucune surchauffe du câble possible

Kits pré-connectés et faciles à installer

Sans halogène : IEC60754-1 testés et déclarés conformes

Propriétés d'auto-extinction améliorées dans le cadre des essais d'inflammabilité conformément à la norme IEC62395

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de sortie froide:	4 m
Hauteur nominale:	6,8 mm
Nominal Power Output @ 5°C, 230V:	10 W/m
Largeur nominale:	13,8 mm
Max Continuous Exposure Temperature, Power On:	65 °C
Tension d'alimentation:	220 - 240 V
Température d'installation min.:	-40 °C
Type de chemin de terre:	Tresse
Matériau de gaine extérieure:	Sans halogène, à faible dégagement de fumée
Couleur:	Prune
Technologie de câble chauffant:	Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur
1244-021271	10XL2-ZH-KIT-3m	3 m
1244-021272	10XL2-ZH-KIT-5m	5 m
1244-021273	10XL2-ZH-KIT-8m	8 m
1244-021274	10XL2-ZH-KIT-12m	12 m
1244-021275	10XL2-ZH-KIT-16m	16 m
1244-021276	10XL2-ZH-KIT-20m	20 m
1244-021277	10XL2-ZH-KIT-25m	25 m
1244-021278	10XL2-ZH-KIT-30m	30 m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT