


Comline| Kit de montants 19"/23" pour FTTX



Paire de montants 19/23" Comline FTTX avec capacité de charge de 400 kg, assure un ajustement facile sur les traverses de profondeur.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Kit de montage du support pour face/glissière Comline FTTX 19"/23"

Pour la fixation à une traverse de profondeur (grille de 25 mm)

Capacité de charge admissible 400 kg

Possibilité d'installer des glissières fixes

Pour l'installation en retrait de composants 19"/23"

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Galvanisé
Type de produit:	Montants
Matériau:	Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Expédition rapide
22349-033	23U	1200mm	800mm	2	No
22349-032	10U	660mm	800mm	2	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE