


Carte fond de panier| CPCI, Slot système gauche



Les cartes fonds de panier CompactPCI nVent SCHROFF présentent les meilleures performances en termes d'intégrité du signal et de valeur MTBF, grâce à des composants CMS, des condensateurs en céramique et des connecteurs press-fit.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformité : PICMG 2.0 R3.0 Spécification de base CompactPCI, PICMG 2.1 R2.0 Spécification de Hot Swap, PICMG 2.9 R1.0 Spécification de System Management Bus, PICMG 2.10 R1.0 Spécification de Keying

Connexion et déconnexion de la masse électrique et la masse mécanique au moyen des vis

V(I/O) réglable à +3,3 V ou +5 V

Raccordement de l'alimentation via Powerbugs (cosses à anneau M4), ou cosses FASTON

Couches supérieures réservées aux plans de masse

Connecteur Utility pour signaux d'état (SMCQ)

Plusieurs cartes fond de panier peuvent être juxtaposées sans perte de slots

Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce à des condensateurs céramiques

Connecteur IPMB (Intelligent Platform Management Bus) selon PICMG 2.9

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

23006-732	Carte fond de panier	2	3U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-422	Carte fond de panier	2	3U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-733	Carte fond de panier	3	3U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-424	Carte fond de panier	4	3U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-734	Carte fond de panier	4	3U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-714	Carte fond de panier	4	3U	CompactPCI, 32 bits	Gauche	4HP
23006-405	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI, 32 bits	Gauche	4HP
23006-715	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI, 32 bits	Gauche	4HP
23006-406	Carte fond de panier	6	3U	CompactPCI, 32 bits	Gauche	4HP
23006-716	Carte fond de panier	6	3U	CompactPCI, 32 bits	Gauche	4HP
23006-738	Carte fond de panier	8	3U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-763	Carte fond de panier	3	6U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-443	Carte fond de panier	3	6U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-408	Carte fond de panier	8	3U	CompactPCI, 32 bits	Gauche	4HP
23006-718	Carte fond de panier	8	3U	CompactPCI, 32 bits	Gauche	4HP
23006-764	Carte fond de panier	4	6U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-444	Carte fond de panier	4	6U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-445	Carte fond de panier	5	6U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-765	Carte fond de panier	5	6U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP

23006-423	Carte fond de panier	3	3U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-428	Carte fond de panier	8	3U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-448	Carte fond de panier	8	6U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-768	Carte fond de panier	8	6U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP

Table 2/3

Référence catalogue	Tension E/S	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23006-732	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	39.64mm	1
23006-422	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	39.64mm	1
23006-733	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	60.05mm	1
23006-424	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	80.28mm	1
23006-734	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	80.28mm	1
23006-714	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches		1
23006-405	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.6mm	1
23006-715	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.6mm	1

Référence catalogue	Tension E/S	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23006-406	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	121mm	1
23006-716	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	121mm	1
23006-738	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1
23006-763	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	39.6mm	1
23006-443	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	60mm	1
23006-408	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1
23006-718	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1
23006-764	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	80.28mm	1
23006-444	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	80.28mm	1
23006-445	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.59mm	1
23006-765	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.59mm	1

Référence catalogue	Tension E/S	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23006-423	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	60mm	1
23006-428	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1
23006-448	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1
23006-768	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1

Table 3/3

Référence catalogue	Certifications	Expédition rapide
23006-732	RoHS, PICMG	No
23006-422	PICMG, RoHS	No
23006-733	PICMG, RoHS	No
23006-424	RoHS, PICMG	No
23006-734	RoHS, PICMG	No
23006-714	RoHS, PICMG	No
23006-405	RoHS, PICMG	No
23006-715	PICMG, RoHS	No
23006-406	PICMG, RoHS	No
23006-716	RoHS, PICMG	No

Référence catalogue	Certifications	Expédition rapide
23006-738	PICMG, RoHS	No
23006-763	RoHS, PICMG	No
23006-443	RoHS, PICMG	No
23006-408	RoHS, PICMG	No
23006-718	PICMG, RoHS	No
23006-764	PICMG, RoHS	No
23006-444	PICMG, RoHS	No
23006-445	RoHS, PICMG	No
23006-765	RoHS, PICMG	No
23006-423	RoHS	No
23006-428	PICMG, RoHS	No
23006-448	PICMG, RoHS	No
23006-768	PICMG, RoHS	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE