


Carte fond de panier| CPCI, Emplacement du système droit



Les cartes fonds de panier CompactPCI nVent SCHROFF présentent les meilleures performances en termes d'intégrité du signal et de valeur MTBF, grâce à des composants CMS, des condensateurs en céramique et des connecteurs press-fit

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformité : PICMG 2.0 R3.0 Spécification de base CompactPCI, PICMG 2.1 R2.0 Spécification de Hot Swap, PICMG 2.9 R1.0 Spécification de System Management Bus, PICMG 2.10 R1.0 Spécification de Keying

Connexion et déconnexion de la masse électrique et la masse mécanique au moyen de vis

V(I/O) réglable à +3,3 V ou +5 V

Raccordement de l'alimentation via Powerbugs (cosses à anneau M4), ou cosses FASTON

Couches supérieures réservées aux plans de masse

Connecteur Utility pour signaux d'état (SMCQ)

Plusieurs cartes fond de panier peuvent être juxtaposées sans perte de slots

Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce à des condensateurs céramiques

Connecteur IPMB (Intelligent Plattform Management Bus) selon PICMG 2.9

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

23006-811	Carte fond de panier	1	3U	CompactPCI, sans bus		4HP
23006-332	Carte fond de panier	2	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-331	Carte fond de panier	1	3U	CompactPCI, sans bus		4HP
23006-812	Carte fond de panier	2	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-813	Carte fond de panier	3	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-833	Carte fond de panier	3	3U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-303	Carte fond de panier	3	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-834	Carte fond de panier	4	3U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-354	Carte fond de panier	4	3U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-334	Carte fond de panier	4	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-814	Carte fond de panier	4	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-835	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-355	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-301	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-815	Carte fond de panier	5	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-862	Carte fond de panier	2	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-336	Carte fond de panier	6	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-372	Carte fond de panier	2	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-816	Carte fond de panier	6	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP

23006-817	Carte fond de panier	7	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-358	Carte fond de panier	8	3U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-838	Carte fond de panier	8	3U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-337	Carte fond de panier	7	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-300	Carte fond de panier	8	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-818	Carte fond de panier	8	3U	CompactPCI, 32 bits	Droite	4HP
23006-373	Carte fond de panier	3	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-863	Carte fond de panier	3	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-374	Carte fond de panier	4	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-864	Carte fond de panier	4	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-865	Carte fond de panier	5	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-375	Carte fond de panier	5	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-866	Carte fond de panier	6	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-377	Carte fond de panier	7	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-867	Carte fond de panier	7	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-353	Carte fond de panier	3	3U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-376	Carte fond de panier	6	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-378	Carte fond de panier	8	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP
23006-868	Carte fond de panier	8	6U	CompactPCI, 64 bits	Droite	4HP

Table 2/3

Référence catalogue	Tension E/S	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23006-811	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4		19.32mm	1
23006-332	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	39.64mm	1
23006-331	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4		19.32mm	1
23006-812	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	39.64mm	1
23006-813	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	60.05mm	1
23006-833	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	60.05mm	1
23006-303	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	60.05mm	1
23006-834	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	80.28mm	1
23006-354	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	80.28mm	1
23006-334	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	80.28mm	1
23006-814	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	80.28mm	1

Référence catalogue	Tension E/S	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23006-835	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.59mm	1
23006-355	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.59mm	1
23006-301	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.59mm	1
23006-815	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.59mm	1
23006-862	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	39.64mm	1
23006-336	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	121.01mm	1
23006-372	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	39.64mm	1
23006-816	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	121.01mm	1
23006-817	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	141.24mm	1
23006-358	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1
23006-838	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1

Référence catalogue	Tension E/S	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23006-337	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	141.24mm	1
23006-300	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1
23006-818	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1
23006-373	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	60.05mm	1
23006-863	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	60.05mm	1
23006-374	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	80.28mm	1
23006-864	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	80.28mm	1
23006-865	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.59mm	1
23006-375	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	100.59mm	1
23006-866	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	121.01mm	1
23006-377	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	141.24mm	1

Référence catalogue	Tension E/S	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23006-867	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	141.24mm	1
23006-353	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	60.05mm	1
23006-376	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	121.01mm	1
23006-378	3.3V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1
23006-868	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1

Table 3/3

Référence catalogue	Expédition rapide
23006-811	No
23006-332	No
23006-331	No
23006-812	No
23006-813	No
23006-833	No
23006-303	No
23006-834	No

Référence catalogue	Expédition rapide
23006-354	No
23006-334	No
23006-814	No
23006-835	No
23006-355	No
23006-301	No
23006-815	No
23006-862	No
23006-336	No
23006-372	No
23006-816	No
23006-817	No
23006-358	No
23006-838	No
23006-337	No
23006-300	No
23006-818	No
23006-373	No

Référence catalogue	Expédition rapide
23006-863	No
23006-374	No
23006-864	No
23006-865	No
23006-375	No
23006-866	No
23006-377	No
23006-867	No
23006-353	No
23006-376	No
23006-378	No
23006-868	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE