


Bus de raccordement d'alimentation CPCI avec connecteur P 47



Bus de raccordement d'alimentation pour applications CompactPCI. Avec connecteur d'alimentation P47.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformité : PICMG 2.11 R1.0 Spécification d'interface d'alimentation CompactPCI

Conformité : PICMG 2.9 R1.0 Spécification de System Management Bus

Simple, en mode parallèle ou en mode redondant

Adresse géographique réglable

Alimentation électrique par contacts de sertissage insérés dans la fiche, aucune tension d'alimentation sur la carte fond de panier

Câble d'alimentation disponible comme accessoire

Sorties DC avec bornes de raccordement pour des chutes de tension extrêmement faibles

Sorties DC avec Powerbugs pour les baisses de tension extrêmement faibles

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Largeur du slot	Type de connecteur
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	--------------------

23098-393	Carte fond de panier	1	3U	Bus de raccordement d'alimentation CompactPCI avec P47	8HP	
23098-396	Carte fond de panier	1	6U	Bus de raccordement d'alimentation CompactPCI avec P47	8HP	
23098-395	Carte fond de panier	1	6U	Bus de raccordement d'alimentation CompactPCI avec P47	8HP	
23098-394	Carte fond de panier	2	3U	Bus de raccordement d'alimentation CompactPCI avec P47	8HP	P47

Table 2/2

Référence catalogue	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis	Expédition rapide
23098-393	(1) P47	SMCQ, 12 broches, MicroMatch, 10 broches	39.6mm	1	No
23098-396	(2) P47	SMCQ, 12 broches, MicroMatch, 10 broches	39.6mm	1	No
23098-395	(1) P47	SMCQ, 12 broches, MicroMatch, 10 broches	39.6mm	1	No
23098-394	(2) P47	SMCQ, 12 broches, MicroMatch, 10 broches	80.3mm	1	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE