

Système CPCI Serial, alimentation enfichable, 4 U, 9 slots



Système CompactPCI Serial 4 U avec panier à cartes vertical pour neuf cartes 3 U et une alimentation électrique enfichables 3 U.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système conforme à la norme IEC 60297-3-101, -102, -103 IEEE 1101.1, 1101,10 ;11; carte fond de panier conformément au PICMG CPCI-S.0

Système pour intégration verticale des cartes. Pour le format de carte 3 U

Carte fond de panier 9 slots, CompactPCI Serial 3 U (topologie Ethernet single star), Slot système gauche

Refroidissement assuré par une unité de ventilation 1 U Hot-Swap

Compatible PCIe jusqu'à Gen3, USB 2.0 et 3.0, SATA jusqu'à Rév. 3.0, et Ethernet jusqu'à 10 Gbase-T

Montage du filtre à air réalisable à postériori

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Type	Type de cartes fond de panier	Transfert de données	Alimentation par slot
24579-421	Système	9	Rackable 19"	3 U CompactPCI Serial avec Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Type	Type de cartes fond de panier	Transfert de données	Alimentation par slot
24579-416	Système	9	Rackable 19"	3 U CompactPCI Serial avec Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Référence catalogue	Tension d'entrée CA	Direction de la circulation d'air	Hauteur du rack	Type d'alimentation électrique	Alimentation incluse	E/S arrière
24579-421	100 – 240V	Du bas vers le haut	4U	(2) Bloc d'alimentation enfichable	Oui	Oui
24579-416	100 – 240V	Du bas vers le haut	4U	(1) Bloc d'alimentation enfichable	Oui	Non

Table 3/3

Référence catalogue	Conformité	Profondeur	Hauteur	Quantité par colis	Expédition rapide
24579-421	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No
24579-416	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les modèles préférés peuvent être commandés directement à partir du stock, d'autres configurations sont disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE