






Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour carte fond de panier, haute rigidité, blindage réalisable à postériori, avec poignée avant, 3 U, 295 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24567-163



Bac à cartes blindé non-CEM pour montage des cartes fond de panier, version Heavy avec faces latérales soudées tox et poignée à l'avant.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type H (« Heavy»), L'équerre 19" est clinchée sur le flanc (soudée à froid)

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Profil de type H « Heavy »

Résistance aux chocs et aux vibrations jusqu'à 5 g

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Charge admissible jusqu'à 15 kg

Version avec poignées avant

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Profondeur: 295mm

Quantité par colis: 1

Pour montage: Carte fond de panier

Profondeur de la carte: 160mm; 220mm; 280mm

Type de joint CEM: Acier inoxydable

Tolérance aux chocs et aux vibrations: 5g (force)

Poignée incluse: Oui

Fixation: Rack

Conformité: CEI 60297-3-103

Blindage électromagnétique: Non

Finition: Anodisé; Passivé

Matériau: Aluminium

Type de produit: Bacs à cartes / Châssis

Largeur du rack: 84HP

Charge statique: 15kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE