


Face avant CEM RatiopacPRO, fendue, blindée 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d'appui conductrice

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24572-604



La face avant CEM peut être insérée dans des profilés horizontaux spéciaux avec une élévation. Aucune vis n'est nécessaire pour la fixation. La conception permet à un utilisateur d'utiliser un film de face avant.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La fixation ne nécessite pas de vis

Des glissières horizontales dédiées couvrent les bords de la face avant (haut et bas) et empêchent le fléchissement de la face

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 42HP

Type accessoire: Face avant

Quantité par colis: 1

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Profondeur: 2.5mm

Finition: Anodisé; Passivé

Hauteur: 128.4mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant

Largeur: 213.2mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir un coffret blindé, tous les joints CEM doivent être installés (face avant/face arrière - face latérale ; face latérale - capot supérieur ; face avant/face arrière - glissière horizontale ; glissière horizontale - glissière horizontale).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE