


## Kit CassettePRO, sans blindage, avec perforations, pour plusieurs connecteurs, 3 U, 42 F, 227 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**24812-392**



Cassette, non blindée, tôle de protection perforée, face arrière avec découpes pour plusieurs connecteurs.



## FONCTIONS

---

Capot supérieur avec perforations, pour les guide-cartes (circulation d'air d'environ 60 %)

Flancs droit et gauche extrudés, avec rainures pour l'insertion d'une carte de circuit imprimé (la position normalisée de la carte est sur le flanc gauche uniquement)

Face arrière avec découpes pour connecteurs multiples

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 42HP

Profondeur (D): 227mm

Type de poignée: Trapézoïde

Quantité par colis: 1

Type de panneau arrière: Découpe pour plusieurs connecteurs

Type de capot supérieur: Capot supérieur avec perforation pour les rails de guidage

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Anodisé

Refroidissement: Avec perforations

Blindage électromagnétique: Non

Finition: Anodisé

Matériau: Aluminium

Type de produit: Cassette

Type: Cassettes PRO


## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Pour installer d'autres cartes sans connecteur arrière, il faut un guide-cartes (réf. 24812-301) et une « fixation de la carte à partir du slot 2 » (réf. 24812-301 + vis réf. 24560-178). 2 guide-cartes, 2 supports de panneau arrière et une fixation de carte pour le slot 1 et le slot 2 sont déjà inclus.

Veuillez commander les guide-cartes séparément.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**