


Kit CassettePRO, capots avec perforations, 1 connecteur, 6 U, 21 F, 227 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24812-771



Cassette, non blindée, capot supérieur / inférieur perforé, face arrière avec découpe pour un connecteur.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Flancs droit et gauche extrudés, avec rainures pour l'insertion d'une carte de circuit imprimé (la position normalisée de la carte est sur le flanc gauche uniquement)

Face arrière avec découpe pour connecteur unique (conforme à EN 60603, DIN 41612, types de construction : B, C, D, F, H, Q, R, S)

Capot supérieur avec perforations, pour les guide-cartes (circulation d'air approx. 60 %) ; veuillez commander les guide-cartes séparément

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 6U

Largeur du rack: 21HP

Quantité par colis: 1

Type de poignée: Trapézoïde

Type de panneau arrière: Découpe pour connecteur simple

Type de capot supérieur: Capot supérieur avec perforation pour les rails de guidage

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Anodisé

Refroidissement: Avec perforations

Profondeur (D): 227mm

Blindage électromagnétique: Non

Finition: Anodisé

Matériau: Aluminium

Type de produit: Cassette


Type: Cassettes PRO

Net Weight: 1.54kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour installer d'autres cartes sans connecteur arrière, il faut un guide-cartes (réf. 24812-301) et une « fixation de la carte à partir du slot 2 » (réf. 24812-301 + vis réf. 24560-178). 2 guide-cartes, 2 supports de panneau arrière et une fixation de carte pour le slot 1 et le slot 2 sont déjà inclus.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE