


Face avant avec profil en U pour poignées IEL, IET, type 2, 3 U, 12 F, Décalage 0,1", 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d'appui conductrice

RÉFÉRENCE CATALOGUE

30848-432



La face avant en U peut être blindée avec un joint textile. Elle peut être combinée avec la poignée trapézoïdale IEL et IET ou de type 2, fixation de carte avec décalage 0,1".

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le processus de fabrication occasionne différents aspects de surface entre 4 et 12 F et 14 à 16 F

Face avant, 3 U

Pion de centrage en acier inoxydable serti

Profilé aluminium, 2,5 mm, face avant anodisée, face d'appui conductrice

en U, possibilité de blindage avec joint textile

Pour poignée IEL/IET/trapézoïdale de type 2

Pour montage à l'avant, Fixation de carte avec décalage 0,1"

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 12HP

Quantité par colis: 1

Type accessoire: Face avant

Type de poignée: IEL; IET

Fixation: Face avant avec décalage de 0,1" à visser

Type de joint CEM: Textile

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Conformité: CEI 60297-3-102; IEEE 1101,10; CEI 60297-3-103; IEEE 1101,1/11

Profondeur: 2.5mm

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Finition: Anodisé; Passivé

Hauteur: 128.4mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant

Hauteur du rack: 3U

Type: Face avant pour poignée (PIU)

Largeur: 60.6mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément le joint du profil CEM.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.