

# EuropacPRO| Bac à carted 19" , pour connecteur DIN, Montable sur Glissières, Blindage CEM réalisable a posteriori



Bac à cartes non blindé pour montage de connecteur DIN EN 60603-2, le bac à cartes peut être assemblé sur des glissières fixes pour montage à l'intérieur d'une baie.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type F (« flexible »), Équerre 19" avec fraisage pour montage sur glissière

Charge admissible jusqu'à 11 kg

Bac à cartes utilisable avec des glissières fixes

Glissières horizontales, arrière, pour montage de connecteur (IEC 60603-2/DIN 41612)

Bande taraudée pré-installée

## SPÉCIFICATIONS

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Charge statique:</b>            | 11kg                    |
| <b>Blindage électromagnétique:</b> | Non                     |
| <b>Type de produit:</b>            | Bacs à cartes / Châssis |

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Pour montage   | Profondeur de la carte     | Type de joint CEM |
|---------------------|-----------------|------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 24553-192           | 3U              | 235mm      | 1                  | Connecteur DIN | 160mm, 220mm               | Acier inoxydable  |
| 24553-193           | 3U              | 295mm      | 1                  | Connecteur DIN | 160mm, 220mm, 280mm        | Acier inoxydable  |
| 24553-194           | 3U              | 355mm      | 1                  | Connecteur DIN | 160mm, 220mm, 280mm, 340mm | Acier inoxydable  |
| 24553-492           | 6U              | 235mm      | 1                  | Connecteur DIN | 160mm, 220mm               | Acier inoxydable  |
| 24553-493           | 6U              | 295mm      | 1                  | Connecteur DIN | 160mm, 220mm, 280mm        | Acier inoxydable  |
| 24553-494           | 6U              | 355mm      | 1                  | Connecteur DIN | 160mm, 220mm, 280mm, 340mm | Acier inoxydable  |

Table 2/3

| Référence catalogue | Poignée incluse | Fixation | Conformité      | Finition         | Matériau  | Largeur du rack |
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|
| 24553-192           | Non             | Rack     | CEI 60297-3-103 | Anodisé, Passivé | Aluminium | 84HP            |
| 24553-193           | Non             | Rack     | CEI 60297-3-103 | Anodisé, Passivé |           | 84HP            |
| 24553-194           | Non             | Rack     | CEI 60297-3-103 | Anodisé, Passivé |           | 84HP            |
| 24553-492           | Non             | Rack     | CEI 60297-3-103 | Anodisé, Passivé |           | 84HP            |
| 24553-493           | Non             | Rack     | CEI 60297-3-103 | Anodisé, Passivé |           | 84HP            |
| 24553-494           | Non             | Rack     | CEI 60297-3-103 | Anodisé, Passivé |           | 84HP            |

Table 3/3

| Référence catalogue | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|
| 24553-192           | No                |

| Référence catalogue | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|
| 24553-193           | No                |
| 24553-194           | No                |
| 24553-492           | No                |
| 24553-493           | No                |
| 24553-494           | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**