


# Poignée avant monobloc, largeur 12,2 mm



La poignée peut être montée sur un bac à cartes ou une face avant 19". Disponible avec une surface anodisée incolore ou noire. Les poignées seront boulonnées de l'arrière.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Charge statique admissible 30 kg/paire

Vissé de l'intérieur

## SPÉCIFICATIONS

<b>Matériau:</b>	Aluminium
<b>Famille de produits:</b>	EuropacPRO
<b>Type de produit:</b>	Poignée
<b>Compatible avec:</b>	Bacs à cartes

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Finition	Quantité par colis	Type de poignée	Couleur	Couple de serrage
10501-116	1U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-016	2U	Anodisé	1	Droit	Argent	

Référence catalogue	Hauteur durack	Finition	Quantité par colis	Type de poignée	Couleur	Couple de serrage
10501-004	2U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-025	2U	Anodisé	1	Droit	Noir	
10501-020	3U	Anodisé	1	Poignée angulaire	Argent	2.4N·m
10501-005	3U	Anodisé	1	Droit	Argent	2.4N·m
10501-026	3U	Anodisé	1	Droit	Noir	2.4N·m
10501-006	4U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-018	4U	Anodisé	1	Droit	Argent	2.4N·m
10501-021	4U	Anodisé	1	Poignée angulaire	Argent	2.4N·m
10501-027	4U	Anodisé	1	Droit	Noir	
10501-007	5U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-028	5U	Anodisé	1	Droit	Noir	
10501-022	6U	Anodisé	1	Poignée angulaire	Argent	2.4N·m
10501-008	6U	Anodisé	1	Droit	Argent	2.4N·m
10501-029	6U	Anodisé	1	Droit	Noir	2.4N·m

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
10501-116	No
10501-016	No
10501-004	No

Référence catalogue	Expédition rapide
10501-025	No
10501-020	No
10501-005	No
10501-026	No
10501-006	No
10501-018	No
10501-021	No
10501-027	No
10501-007	No
10501-028	No
10501-022	No
10501-008	No
10501-029	No

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Veuillez commander séparément le kit de pièces de montage.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.