

Face avant, Anodisé, Sans blindage, Montage par vis

Face avant anodisée, version non blindée, Al, 2,5 mm.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant modulaire, Aluminium, 2,5 mm

Aluminium, anodisée

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant sans poignée

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
30807-416	2U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
30807-481	3U	4HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-482	3U	6HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-483	3U	10HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-484	3U	8HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-485	3U	12HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-487	3U	21HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-494	3U	42HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-496	3U	28HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-501	3U	14HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-506	3U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-508	3U	3HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-509	3U	7HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-510	3U	5HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-596	4U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-752	6U	6HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-753	6U	10HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-755	6U	12HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-757	6U	21HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
30807-758	6U	14HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-764	6U	42HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-766	6U	28HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-771	6U	63HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-776	6U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-777	6U	5HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-778	6U	4HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-779	6U	8HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-780	6U	16HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30807-833	6U	7HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30808-067	3U	63HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30810-432	3U	2HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé
30818-741	6U	2HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30807-416	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84mm	426.4mm	RoHS
30807-481	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	20mm	RoHS

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30807-482	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	30.1mm	RoHS
30807-483	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	50.5mm	RoHS
30807-484	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	40.3mm	RoHS
30807-485	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	60.6mm	RoHS
30807-487	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	106.3mm	RoHS
30807-494	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	213mm	RoHS
30807-496	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	141.9mm	RoHS
30807-501	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	70.8mm	RoHS
30807-506	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	426.4mm	RoHS
30807-508	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	14.9mm	RoHS
30807-509	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	35.2mm	RoHS
30807-510	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	25mm	RoHS
30807-596	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9mm	426.4mm	
30807-752	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	30.1mm	RoHS

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30807-753	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	50.5mm	RoHS
30807-755	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	60.6mm	RoHS
30807-757	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	106.3mm	RoHS
30807-758	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	70.8mm	RoHS
30807-764	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	213mm	RoHS
30807-766	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	141.9mm	RoHS
30807-771	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	319.7mm	RoHS
30807-776	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	426.4mm	RoHS
30807-777	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	25mm	RoHS
30807-778	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	20mm	RoHS
30807-779	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	40.3mm	RoHS
30807-780	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	80.9mm	RoHS
30807-833	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	35.2mm	RoHS
30808-067	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	319.7mm	RoHS

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30810-432	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	9.8mm	RoHS
30818-741	Oui	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	9.8mm	RoHS

Table 3/3


Référence catalogue	Expédition rapide
30807-416	No
30807-481	No
30807-482	No
30807-483	No
30807-484	No
30807-485	No
30807-487	No
30807-494	No
30807-496	No
30807-501	No
30807-506	No
30807-508	No
30807-509	No
30807-510	No

Référence catalogue	Expédition rapide
30807-596	No
30807-752	No
30807-753	No
30807-755	No
30807-757	No
30807-758	No
30807-764	No
30807-766	No
30807-771	No
30807-776	No
30807-777	No
30807-778	No
30807-779	No
30807-780	No
30807-833	No
30808-067	No
30810-432	No
30818-741	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œilletons, vis à gorge).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE