


# Barre bus pour mise à la terre avec cosses à oeillets



Barre de cuivre généralement logée à l'intérieur de l'appareillage électrique, des panneaux de commandes et des boîtiers de bus pour la mise à la terre. Elles sont également utilisées pour connecter les équipements de haute tension dans les postes de commutation électrique, et les équipements de basse tension dans les groupes de batteries.

## FONCTIONS

Pour visser les câbles de mise à la terre avec des cosses-anneaux

Points de fixation filetés M5 au pas de 20 mm

Montage isolé par rapport au cadre

Capacité de courant maximale 200 A

Connexion 35 mm<sup>2</sup> avec une bride (accessoire 21120-209)

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Kit de mise à la masse

Table 1/1

| Référence catalogue | Longueur | Matériau | Quantité par colis | Type                 | Expédition rapide |
|---------------------|----------|----------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 20118-860           | 440mm    | Cuivre   | 1                  | Terminaison de bague | No                |
| 20118-861           | 980mm    | Cuivre   | 1                  | Terminaison de bague | No                |
| 20118-862           | 1680mm   | Cuivre   | 1                  | Terminaison de bague | No                |
| 20118-864           | 1980mm   | Cuivre   | 1                  | Terminaison de bague | No                |

| Référence catalogue | Longueur | Matériau | Quantité par colis | Type                 | Expédition rapide |
|---------------------|----------|----------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 20118-863           | 1900mm   | Cuivre   | 1                  | Terminaison de bague | No                |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**