


# IP-PRO| Coffret en aluminium, CEM



IP-Pro Alu CEM- Le boîtier pour une protection fiable contre l'eau, la poussière et les interférences électromagnétiques pour les composants électroniques sensibles dans les environnements difficiles. Prouvé et certifié pour les applications avec des exigences de résistance aux chocs et aux vibrations élevées.

## FONCTIONS

Boîtier moulé en aluminium disponible en 15 tailles différentes, avec revêtement poudré outdoor gris argent (RAL 7001)

En fonction de la taille, Classe de protection jusqu'à IP67 selon EN 60529

Blindage CEM

Résistant aux chocs et aux vibrations selon EN 61373 Cat. 2 et AREMA Classe I

Protection IK 09 contre les impacts mécaniques externes selon IEC 62262

Plage de températures du boîtier -40 à +90°C

## SPÉCIFICATIONS

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Matériau:</b>            | Aluminium                        |
| <b>Famille de produits:</b> | IP-PRO ALU CEM                   |
| <b>Code couleur:</b>        | RAL 7001                         |
| <b>Type:</b>                | Durci                            |
| <b>Type de produit:</b>     | Coffret à petit facteur de forme |

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur     |
|---------------------|---------|---------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 26880-001           | 90mm    | 122mm   | 122mm      | IP67                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-002           | 90mm    | 220mm   | 122mm      | IP67                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-003           | 90mm    | 160mm   | 160mm      | IP67                 | 1                  | Gris argent |

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Indice de protection | Quantité par colis | Couleur     |
|---------------------|---------|---------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 26880-004           | 90mm    | 260mm   | 160mm      | IP67                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-005           | 90mm    | 360mm   | 160mm      | IP65                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-006           | 110mm   | 200mm   | 230mm      | IP67                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-007           | 180mm   | 200mm   | 230mm      | IP67                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-008           | 110mm   | 330mm   | 230mm      | IP65                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-009           | 180mm   | 330mm   | 230mm      | IP65                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-010           | 110mm   | 401mm   | 230mm      | IP65                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-011           | 110mm   | 600mm   | 230mm      | IP67                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-012           | 110mm   | 402mm   | 310mm      | IP65                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-013           | 180mm   | 402mm   | 310mm      | IP65                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-014           | 110mm   | 600mm   | 310mm      | IP67                 | 1                  | Gris argent |
| 26880-015           | 180mm   | 600mm   | 310mm      | IP67                 | 1                  | Gris argent |

Table 2/2

| Référence catalogue | Finition          | Forme         | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 26880-001           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-002           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-003           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-004           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-005           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |

| Référence catalogue | Finition          | Forme         | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 26880-006           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-007           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-008           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-009           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-010           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-011           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-012           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-013           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-014           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |
| 26880-015           | Revêtement poudré | Rectangulaire | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les modifications mécaniques, les solutions innovantes de fixation de carte et de câblage, ainsi que les concepts de refroidissement, veuillez nous contacter.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**