


Unité enfichable pour FMC, Passivé, Blindé (textile) avec poignée



Les faces FMC sont conformes à la spécification Vita 57,1.
Couvre la découpe de la face avant principale.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformément à la spécification Vita 57,1

Pour modules simple 69,0 x 76,5 mm ou double 139,0 x 76,5 mm

Unité enfichable AI-Profile avec poignée IEL

SPÉCIFICATIONS

Largeur du rack:	4HP
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type de produit:	Face avant

Type: Face avant avec poignée (PIU)
Blindage électromagnétique: Oui

Table 1/2						
Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20836-253	3U	1	IEL	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20836-254	6U	1	IEL	À visser à l'avant	Textile	Anodisé

Table 2/2						
Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur	Largeur	Expédition rapide
20836-253	Conducteur	Non	Mezzanine FMC, Vita 57,1	128.4mm	20mm	No
20836-254	Conducteur	Non	Mezzanine FMC, Vita 57,1	261.8mm	20mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.